

VG 42-MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

バージョン	VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, PG 42, 12 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP67, IP68 - 5/8インチ (30 分), 真鍮、ニッケルメッキ
注文番号	1569140000
種別	VG 42-MS68
GTIN (EAN)	4008190010515
数量	5 Stück
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2024-08-31
代替製品	1909840000

作成日 2024/10/02 7:08:46 CEST

VG 42-MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	48.5 mm	高さ (インチ)	1.909 inch
長さ	60.5 mm	長さ (インチ)	2.382 inch
正味重量	286 g		

温度

動作温度 -40 °C...100 °C

一般的情報

AF サイズ	57 mm	AF サイズ 1	58 mm
AF サイズ 2	58 mm	GWDR の保護度合い	IP67, IP68 - 5 パール (30 分)
O リング	NBR	ねじ山長さ	12 mm
アダプター接続用トルク、最大	28 Nm	アダプター接続用トルク、最小	26 Nm
キャップナットのトルク、最小	44 Nm	クランピングインサート	ポリアミド
ケーブルグランド	PG, PG 42	シーリング	NBR
シールインサート	CR	スレッドピッチ	1.59 mm
ハロゲン	はい	保護度合い	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 パール (30 分)
保護等級 (UL)	Type 4X	動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	外付スレッド	PG 42
外側ケーブル直径、最大	38 mm	外側ケーブル直径、最小	30 mm
材質	真鍮、ニッケルメッキ	締付けトルク	27 Nm
袋ナット最大トルク	46 Nm		

証明書番号ケーブルグランド

承認条件	DNV, UL, cULus	証明書番号、ケーブルグランド (GERMILLOYD)	E-14047
証明書番号、ケーブルグランド (UL)	E-199260	証明書番号、ケーブルグランド (cULus)	E-199260

分類

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01
ECLASS 14.0	27-14-08-01		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

作成日 2024/10/02 7:08:46 CEST

VG 42-MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

認可



ROHS

適合

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書

[EU Declaration of Conformity - Standard brass nickel plated cable gland - DE PS2480 210608 003ISS00](#)

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

ブローシャー

VG 42-MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	SKMU PG42-MS	バージョン
注文番号	1719230000	SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, PG 42, 5 mm, 真
GTIN (EAN)	4008190352486	鍮、ニッケルメッキ
数量	25 Stück	

ポリエチレン製フラットガスケット - GWDR PO



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	GWDR PG42-PO	バージョン
注文番号	1719520000	GWDR PO (平形ガスケット - ポリエチレン), シーリングリング, PG
GTIN (EAN)	4008190352783	42, ポリエチレン
数量	10 Stück	

VG 42-MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ネオプレン製フラットガスケット - GWDR NP



幅広い用途に対応するケーブルグラントに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	GWDR PG42-NP	バージョン
注文番号	1719620000	GWDR NP (平形ガスケット - ネオプレン), シーリングリング, PG
GTIN (EAN)	4008190352882	42, ネオプレン
数量	10 Stück	