

WQB A/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 黒色, 24 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 10.14 mm
注文番号	1578950000
種別	WQB A/2
GTIN (EAN)	4008190179557
数量	50 Stück

作成日 2024/10/08 6:41:03 CEST

WQB A/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	2.5 mm	奥行き (インチ)	0.098 inch
高さ	23.5 mm	高さ (インチ)	0.925 inch
幅	10.14 mm	幅 (インチ)	0.399 inch
正味重量	0.56 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最大	70 °C
------	----------------	-----------	-------

システム仕様

バージョン	端子用
-------	-----

全般

極数	2	設置アドバイス	フィードスルー (プッシング) , 直接実装
----	---	---------	------------------------

寸法

ピッチ (mm) (P)	5.1 mm
--------------	--------

材料データ

材質	錫メッキ銅	色	黒色
----	-------	---	----

渡り配線コネクタ

交差接続端子数 種別	2 渡り配線コネクタ	定格電流、多極	24 A
---------------	---------------	---------	------

評価データ

定格電圧	800 V	定格電流	24 A
------	-------	------	------

追加の技術データ

固定形式 設置アドバイス	ねじ込み フィードスルー (プッシング) , 直接実装	爆発試験バージョン	いいえ
-----------------	-----------------------------------	-----------	-----

分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03
ECLASS 14.0	27-25-03-03		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

作成日 2024/10/08 6:41:03 CEST

WQB A/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS

適合

ダウンロード

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

ユーザ文書

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)