

## WKB 1/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



WKB 1/4 160432



短電流ブリッジは、ふたつのトランス配線端子台に挿入されます。この短絡ブリッジを用いることで、メンテナンス作業に対応するアプリケーション内で望まれる短絡を実現できます。

## 一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 橙色, 41 A, 極数: 4, ピッチ (mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 29.9 mm
注文番号	<a href="#">1604320000</a>
種別	WKB 1/4
GTIN (EAN)	4008190023713
数量	50 Stück

作成日 2024/10/04 1:09:19 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## WKB 1/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	6.1 mm	奥行き (インチ)	0.24 inch
高さ	9.3 mm	高さ (インチ)	0.366 inch
幅	29.9 mm	幅 (インチ)	1.177 inch
正味重量	2.9 g		

## 温度

連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	100 °C
-----------	--------	-----------	--------

## システム仕様

バージョン	短絡接続
-------	------

## 全般

動作温度範囲、最大	100 °C	極数	4
設置アドバイス	直接実装		

## 寸法

ピッチ (mm) (P)	8 mm
--------------	------

## 材料データ

材質	ポリアミド66	色	橙色
UL 94 可燃性等級	V-2		

## 評価データ

定格電流	41 A
------	------

## 追加の技術データ

取り付け方式	ねじ込み	固定形式	ねじ込み
爆発試験バージョン	いいえ	設置アドバイス	直接実装

## 分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03
ECLASS 14.0	27-25-03-03		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

作成日 2024/10/04 1:09:19 CEST

## 技術データ

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	