

WKB 1/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



短電流ブリッジは、ふたつのトランス配線端子台に挿入されます。この短絡ブリッジを用いることで、メンテナンス作業に対応するアプリケーション内で望まれる短絡を実現できます。

一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 41 A, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 77.3 mm
注文番号	1604330000
種別	WKB 1/10
GTIN (EAN)	4008190129576
数量	20 Stück

作成日 2024/10/08 6:29:49 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

WKB 1/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	6.1 mm	奥行き (インチ)	0.24 inch
高さ	9.3 mm	高さ (インチ)	0.366 inch
幅	77.3 mm	幅 (インチ)	3.043 inch
正味重量	7.525 g		

温度

連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	100 °C
-----------	--------	-----------	--------

システム仕様

バージョン	短絡接続
-------	------

全般

動作温度範囲、最大	100 °C	極数	10
設置アドバイス	直接実装		

寸法

ピッチ (mm) (P)	8 mm
--------------	------

材料データ

材質	ポリアミド66	色	橙色
UL 94 可燃性等級	V-2		

評価データ

定格電流	41 A
------	------

追加の技術データ

取り付け方式	ねじ込み	固定形式	接続されている
爆発試験バージョン	いいえ	設置アドバイス	直接実装

分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03
ECLASS 14.0	27-25-03-03		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

作成日 2024/10/08 6:29:49 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

WKB 1/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローチャー	