

WO 127/25 TP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A4 オフィスレーザープリンターに適した自己接着型ポリエステルラベル。

一般注文データ

バージョン	WriteOn, 導体およびケーブルマーカー, 8 - 32.3 mm, 25 x 127 mm, 白色
注文番号	1609770000
種別	WO 127/25 TP
GTIN (EAN)	4008190085810
数量	1 Stück

作成日 2024/09/04 4:37:40 CEST

カタログステータス 31.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

WO 127/25 TP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	0.08 mm	奥行き (インチ)	0.003 inch
高さ	25 mm	高さ (インチ)	0.984 inch
幅	127 mm	幅 (インチ)	5 inch
正味重量	33 g		

温度

動作温度範囲	-40...80 °C
--------	-------------

一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	UL 969 j 準拠の認可	いいえ
ハロゲン	はい	バージョン	自己接着型
動作温度範囲	-40...80 °C	動作温度範囲、最大	80 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	印刷種別	ニュートラル
幅	127 mm	抵抗コード準拠の素材色	9
接着剤	ポリアクリレート接着剤	材質	ビニールフィルム
色	白色		

導体およびケーブルマーカー

テキストフィールドの幅	25.4 mm	テキストフィールドの高さ	25.4 mm
ハロゲン	はい	導体外径	8 - 32.3 mm
導体外径、最大	32.3 mm	導体外径、最小	8 mm
導体断面、最大	150 mm ²	導体断面、最小	70 mm ²
接続配線の断面	70 - 150 mm ²		

分類

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02
ECLASS 14.0	27-28-11-02		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format

作成日 2024/09/04 4:37:40 CEST