

## AP MAK2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



図に類似

## 配電

当社の W モデルシリーズフィードスルー端子台と最適化された WPD 分電器ブロックを使用して、電力消費者に安全かつ効率的に電気を配電できます。

## 一般注文データ

バージョン	エンドプレート (端子), ページュ, 高さ: 87.8 mm, 幅: 1.5 mm, V-2, ポリアミド 66
注文番号	<a href="#">1615280000</a>
種別	AP MAK2.5
GTIN (EAN)	4008190193850
数量	20 Stück

作成日 2024/08/27 16:50:22 CEST

## AP MAK2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	55.75 mm	奥行き (インチ)	2.195 inch
高さ	87.8 mm	高さ (インチ)	3.457 inch
幅	1.5 mm	幅 (インチ)	0.059 inch
正味重量	5.45 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	100 °C		

## システム仕様

バージョン	エンドプレート
-------	---------

## 材料データ

材質	ポリアミド66	色	ページ
UL 94 可燃性等級	V-2		

## 分類

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-33
ECLASS 11.0	27-14-11-33	ECLASS 12.0	27-14-11-33
ECLASS 13.0	27-25-03-01	ECLASS 14.0	27-25-03-01

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>