

## KSW 2.5 &lt; 50MM SDR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似

KSW マーキングストリップは、多極回路基板プラグインコネクタを識別するために使用されます。ユーザーは、特定のピッチに制限されずに、それらを個別に印刷できます。

- 防汚性ラベリング
- 幅 2.5 mm および 4 mm の被覆剥き
- 貼り付けるだけの簡単装着 - 完了
- 最適な接着性
- PVC 不使用

## 一般注文データ

バージョン	KSW, 端子マーカ, 2.5 x 50 mm, ピッチ (mm) (P): 2.50 Weidmueller, 白色
注文番号	<a href="#">1629900000</a>
種別	KSW 2.5 < 50MM SDR
GTIN (EAN)	4008190203535
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 6:12:14 CEST

## KSW 2.5 &lt; 50MM SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

高さ	2.5 mm	高さ (インチ)	0.098 inch
幅	50 mm	幅 (インチ)	1.969 inch
正味重量	0.047 g		

## 温度

動作温度範囲	150 °C
--------	--------

## 一般データ

アークごとの数	20	バージョン	自己接着型
動作温度範囲	150 °C	動作温度範囲、最大	150 °C
印刷	カスタム印刷	印刷の配置	水平
印刷文字	顧客仕様対応	印刷方法	熱伝達
印刷色	黒色	幅	50 mm
接着剤	アクリル酸系	材質	ポリエステル、PVCフリー
用途/製造元	Weidmueller	色	白色

## 分類

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ECLASS 9.0	27-14-11-37	ECLASS 9.1	27-14-11-37
ECLASS 10.0	27-14-11-37	ECLASS 11.0	27-28-11-01
ECLASS 12.0	27-28-11-01	ECLASS 13.0	27-28-11-01

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	