

STA 1/ZA SAK4-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



図に類似

端子台とテスト機器の間の電氣的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

一般注文データ

バージョン	テストアダプター (端子), 250 V
注文番号	1632450000
種別	STA 1/ZA SAK4-10
GTIN (EAN)	4008190209636
数量	25 Stück

作成日 2024/08/27 18:04:57 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

STA 1/ZA SAK4-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	79.5 mm	奥行き (インチ)	3.13 inch
高さ	66.11 mm	高さ (インチ)	2.603 inch
幅	6.4 mm	幅 (インチ)	0.252 inch
正味重量	12.8 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	100 °C		

クランプ用コンダクタ (定格接続)

クランプネジ	M 2.5	接続数	1
接続方式	ねじ接続	被覆剥き長さ	6 mm
配線接続断面、ワイヤエンドフェーラー付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大	1.5 mm ²	配線接続断面、細径撚線、最大	1.5 mm ²
配線接続断面ソリッドコア、最大	1.5 mm ²		

システム仕様

バージョン	端子用
-------	-----

全般

極数	1	設置アドバイス	直接実装
----	---	---------	------

寸法

ピッチ (mm) (P)	6.4 mm
--------------	--------

材料データ

材質	PA 66	色	ページュ
UL 94 可燃性等級	V-2		

評価データ

定格電圧	250 V	定格 DC 電圧	250 V
------	-------	----------	-------

追加の技術データ

スナップインペグ付属	はい	設置アドバイス	直接実装
------------	----	---------	------

分類

ETIM 6.0	EC002555	ETIM 7.0	EC002555
ETIM 8.0	EC002555	ETIM 9.0	EC002555
ECLASS 9.0	27-14-11-48	ECLASS 9.1	27-14-11-48
ECLASS 10.0	27-14-11-48	ECLASS 11.0	27-14-11-48
ECLASS 12.0	27-14-11-48	ECLASS 13.0	27-25-03-04
ECLASS 14.0	27-25-03-04		

STA 1/ZA SAK4-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	a1c083d8-2432-49bd-ace1-0537339ac3e6
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format