

ZTA 3 ZDU6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



端子台とテスト機器の間の電氣的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電氣接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

一般注文データ

バージョン	アクセサリ, テストアダプター, 9 A
注文番号	1654050000
種別	ZTA 3 ZDU6
GTIN (EAN)	4008190420406
数量	25 Stück

作成日 2024/07/04 6:21:43 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

ZTA 3 ZDU6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	73.1 mm	奥行き (インチ)	2.878 inch
高さ	31.5 mm	高さ (インチ)	1.24 inch
幅	8.1 mm	幅 (インチ)	0.319 inch
正味重量	7.69 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-50
連続動作温度、最大	100		

クランプ用コンダクタ (定格接続)

クランプ範囲、最大	1.5 mm ²	クランプ範囲、最小	0.5 mm ²
接続数	1	接続方式	プラグイン接続
締付けトルク、最大	0.3 Nm	締付けトルク、最小	0.3 Nm
被覆剥き長さ	6 mm	配線接続断面、ソリッドコア、最小	0.5 mm ²
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大	1.5 mm ²	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小	0.5 mm ²
配線接続断面、細径撚線、最大	1.5 mm ²	配線接続断面、細径撚線、最小	0.5 mm ²
配線接続断面ソリッドコア、最大	1.5 mm ²		

システム仕様

バージョン	端子用	レベル数	1
レベルごとのクランプポイント数	1		

全般

極数	1	設置アドバイス	直接実装
----	---	---------	------

寸法

ピッチ (mm) (P)	5 mm	高さ (TS 35)	105.5 mm
--------------	------	------------	----------

材料データ

材質	ポリアミド66	色	黒色
UL 94 可燃性等級	V-2		

評価データ

定格断面	1.5 mm ²	定格電圧	250 V
定格 DC 電圧	250 V	定格電流	9 A
IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗	1.83 mΩ	IEC 60947-7-xに準拠した出力損失	0.56 W

追加の技術データ

スナップインペグ付属	いいえ	設置アドバイス	直接実装
------------	-----	---------	------

ZTA 3 ZDU6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

分類

ETIM 6.0	EC002555	ETIM 7.0	EC002555
ETIM 8.0	EC002555	ETIM 9.0	EC002555
ECLASS 9.0	27-14-11-48	ECLASS 9.1	27-14-11-48
ECLASS 10.0	27-14-11-48	ECLASS 11.0	27-14-11-48
ECLASS 12.0	27-14-11-48	ECLASS 13.0	27-25-03-04

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e1c310ef-6b67-4efa-80a6-d307472f4de9

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – 22256_ZTA_3_DXF.dxf CAD data – STEP
エンジニアリングデータ	Zuken E3.S
ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	