

BZT ZVL1.5/O.ZA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



導体接続、および、センサーとアクチュエータ端子台 ZIA 上の電位分布または渡り配線に対して、分配器のプラグを使用できます。プラグは簡単に相互接続し、ZIA 端子台に差し込むことができます。プラグの設計に応じて、プラグ間に電位が渡り配線されます。

一般注文データ

バージョン	Zシリーズ, マーカーホルダー
注文番号	1676620000
種別	BZT ZVL1.5/O.ZA
GTIN (EAN)	4008190460020
数量	100 Stück

作成日 2024/07/24 13:52:26 CEST

BZT ZVL1.5/O.ZA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	17.45 mm	奥行き (インチ)	0.687 inch
高さ	12.9 mm	高さ (インチ)	0.508 inch
幅	5 mm	幅 (インチ)	0.197 inch
正味重量	0.624 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	動作温度	-40 °C...100 °C
連続動作温度、最小	-40 °C	連続動作温度、最大	100 °C

システム仕様

バージョン	端子用	エンドカバープレートの要求	いいえ
-------	-----	---------------	-----

全般

動作温度範囲、最大	100 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
設置アドバイス	直接実装		

寸法

ピッチ (mm) (P)	5 mm
--------------	------

材料データ

材質	Wemid	色	ダークベージュ
UL 94 可燃性等級	V-0		

追加の技術データ

取り付け方式	箆合仕様	固定形式	接続されている
爆発試験バージョン	いいえ	設置アドバイス	直接実装
開放側面	右		

分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-14-11-92

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

作成日 2024/07/24 13:52:26 CEST

BZT ZVL1.5/O.ZA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	CAT 1 TERM 16/17 EN