

LM MT300 25.4/12.7 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似

- 接着型ポリエステル製ラベル
- A4 レーザープリンターに適合
- 耐摩耗性
- 高耐熱性
- 全種類のスイッチギアおよびモジュールへのマーキング対応
- ボールペンや STI マーキングペンで記載可能

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | LaserMark, デバイスマーカー, 12.7 x 25.4 mm, 黄色 |
| 注文番号 | 1686391687 |
| 種別 | LM MT300 25.4/12.7 GE |
| GTIN (EAN) | 4008190493981 |
| 数量 | 10 Stück |

作成日 2024/10/03 23:34:35 CEST

LM MT300 25.4/12.7 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|------------|
| 深さ | 0.08 mm | 奥行き (インチ) | 0.003 inch |
| 高さ | 12.7 mm | 高さ (インチ) | 0.5 inch |
| 幅 | 25.4 mm | 幅 (インチ) | 1 inch |
| 正味重量 | 12 g | | |

温度

| | |
|--------|--------------|
| 動作温度範囲 | -40...150 °C |
|--------|--------------|

一般データ

| | | |
|-----------------|--------------------------|---------|
| UL 94 可燃性等級 | HB | |
| UL 969 j 準拠の認可 | はい | |
| アークごとの数 | 147 | |
| ハロゲン | いいえ | |
| バージョン | 自己接着型 | |
| パッケージ単位当たりマーカー数 | 組み合わせごとのマーカー数 | 147 |
| | パッケージ単位当たりマーカー数 | 10 |
| | 供給フォーム | ラベル・シート |
| パッケージ単位当たりマーカー数 | 1,470 | |
| 動作温度範囲 | -40...150 °C | |
| 動作温度範囲、最大 | 150 °C | |
| 動作温度範囲、最小 | -40 °C | |
| 印刷方法 | レーザー印刷 | |
| 幅 | 25.4 mm | |
| 抵抗コード準拠の素材色 | 4 | |
| 接着剤 | アクリレート接着剤 | |
| 材質 | ポリエステル、PVCフリー | |
| 組み合わせごとのマーカー数 | 1 ラベル・シート = 147 デバイスマーカー | |
| 色 | 黄色 | |

装置マーカー

| | |
|------|-----|
| ハロゲン | いいえ |
|------|-----|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | / |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |

承認

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

作成日 2024/10/03 23:34:35 CEST

LM MT300 25.4/12.7 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

LM MT300 25.4/12.7 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

