

## LM MT300 60/36 WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似

- 接着型ポリエステル製ラベル
- A4 レーザープリンターに適合
- 耐摩耗性
- 高耐熱性
- 全種類のスイッチギアおよびモジュールへのマーキング対応
- ボールペンや STI マーキングペンで記載可能

## 一般注文データ

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| バージョン      | LaserMark, デバイスマーカー, 36 x 60 mm, 白色 |
| 注文番号       | <a href="#">1686431044</a>          |
| 種別         | LM MT300 60/36 WS                   |
| GTIN (EAN) | 4008190494131                       |
| 数量         | 10 Stück                            |

作成日 2024/10/03 23:32:00 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## LM MT300 60/36 WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

|      |         |           |            |
|------|---------|-----------|------------|
| 深さ   | 0.08 mm | 奥行き (インチ) | 0.003 inch |
| 高さ   | 36 mm   | 高さ (インチ)  | 1.417 inch |
| 幅    | 60 mm   | 幅 (インチ)   | 2.362 inch |
| 正味重量 | 11.7 g  |           |            |

## 温度

|        |              |
|--------|--------------|
| 動作温度範囲 | -40...150 °C |
|--------|--------------|

## 一般データ

|                 |                         |         |
|-----------------|-------------------------|---------|
| UL 94 可燃性等級     | HB                      |         |
| UL 969 j 準拠の認可  | はい                      |         |
| アークごとの数         | 21                      |         |
| ハロゲン            | いいえ                     |         |
| バージョン           | 自己接着型                   |         |
| パッケージ単位当たりマーカー数 | 組み合わせごとのマーカー数           | 21      |
|                 | パッケージ単位当たりマーカー数         | 10      |
|                 | 供給フォーム                  | ラベル・シート |
| パッケージ単位当たりマーカー数 | 210                     |         |
| 動作温度範囲          | -40...150 °C            |         |
| 動作温度範囲、最大       | 150 °C                  |         |
| 動作温度範囲、最小       | -40 °C                  |         |
| 印刷方法            | レーザー印刷                  |         |
| 幅               | 60 mm                   |         |
| 抵抗コード準拠の素材色     | 9                       |         |
| 接着剤             | アクリレート接着剤               |         |
| 材質              | ポリエステル、PVCフリー           |         |
| 組み合わせごとのマーカー数   | 1 ラベル・シート = 21 デバイスマーカー |         |
| 色               | 白色                      |         |

## 装置マーカー

|      |     |
|------|-----|
| ハロゲン | いいえ |
|------|-----|

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |             |             |

## 環境製品コンプライアンス

|            |           |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | /         |
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし) |

## 承認

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

作成日 2024/10/03 23:32:00 CEST

**LM MT300 60/36 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## ダウンロード

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

**LM MT300 60/36 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

