

SKMU PG7-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン	SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, PG 7, 2.8 mm, 真鍮、ニッケルメッキ
注文番号	1694070000
種別	SKMU PG7-MS
GTIN (EAN)	4008190872236
数量	100 Stück

SKMU PG7-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	2.8 mm	高さ (インチ)	0.11 inch
正味重量	1.4 g		

一般的情報

AF サイズ 1	15 mm	ねじ山長さ	2.8 mm
ケーブルグランド	PG 7	スレッドピッチ	1.27 mm
ハロゲン	いいえ	内付スレッド	PG 7
厚さ	2.8 mm	外付スレッド	PG 7
外径	17.33 mm	材質	真鍮、ニッケルメッキ

分類

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

SKMU PG7-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

