

## STGH 4 ZRV1.5/PE GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



プラグハウジングは、プラグの個別設定を可能にします。配線上のクリンプ接点は、端子台との安全な接続に対応するプラグ接点として使用されます。

## 一般注文データ

バージョン	Zシリーズ, プラグインコネクタ, 定格断面: 1.5 mm², プラグイン接続, 緑色, プラグ, 直接実装
注文番号	<a href="#">1698200000</a>
種別	STGH 4 ZRV1.5/PE GN
GTIN (EAN)	4008190886431
数量	50 Stück

作成日 2024/07/07 1:15:31 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## STGH 4 ZRV1.5/PE GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	23 mm	奥行き (インチ)	0.906 inch
高さ	16.8 mm	高さ (インチ)	0.661 inch
幅	5 mm	幅 (インチ)	0.197 inch
正味重量	1.063 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-50
連続動作温度、最大	120		

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

クランプ範囲、最大	1 mm <sup>2</sup>	クランプ範囲、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
刃寸法	0.6 x 3.5 mm	接続数	4
接続方向	傾斜/角度のついた	接続方式	プラグイン接続
被覆剥き長さ	4 mm	配線接続断面、ソリッドコア、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大	1.5 mm <sup>2</sup>	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
配線接続断面、細径撚線、最大	1 mm <sup>2</sup>	配線接続断面、細径撚線、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
配線接続断面ソリッドコア、最大	6 mm <sup>2</sup>		

## システム仕様

バージョン	プラグハウジング、閉鎖状態	エンドカバープレートの要求	いいえ
レベル数	1	レベルごとのクランプポイント数	4
内部で交差接続されたレベル	いいえ	PE 接続	はい

## 全般

標準	IEC 60947-7-1 (-7-2), IEC 61984	設置アドバイス	プラグ、直接実装
----	---------------------------------	---------	----------

## 材料データ

材質	Wemid	色	緑色
UL 94 可燃性等級	V-0		

## 評価データ

定格断面	1.5 mm <sup>2</sup>	定格電圧	63 V
定格 DC 電圧	63 V	定格電流	4 A
標準	IEC 60947-7-1 (-7-2), IEC 61984	IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗	1.83 mΩ
定格インパルス耐電圧	1.5 kV	隣接端子への定格インパルス耐圧	1.5 kV
IEC 60947-7-xに準拠した出力損失	0.56 W	汚染度	3

## 追加の技術データ

取り付け方式	接続されている	爆発試験バージョン	いいえ
設置アドバイス	プラグ、直接実装		

作成日 2024/07/07 1:15:31 CEST

## STGH 4 ZRV1.5/PE GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

## 承認

ROHS 適合

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	

## STGH 4 ZRV1.5/PE GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ツール



当社の特殊ツールは、配線箇所やコンポーネントの組立部、またはキャビネットプロセス内でサポートを提供します。

## 一般注文データ

種別	ERWZ ZRV1.5	バージョン
注文番号	<a href="#">1705350000</a>	ツール, 解除ツール
GTIN (EAN)	4008190320386	
数量	1 Stück	

## マーカホルダー



マーカホルダーは、5 または 5.1 mm ピッチの標準マーカを追加で取り付けることができます。斜め型ホルダーはオプションで一緒にスナップ可能で、Klippon® コネクトモジュール端子台のすべての標準マーキングチャンネルに設置できます。対応マーカの種別は、指定印字ホルダーの各アクセサリの下で確認できます。

## 一般注文データ

種別	BZT 1 ZA WS 10/5	バージョン
注文番号	<a href="#">1805520000</a>	アクセサリ, マーカホルダー
GTIN (EAN)	4032248270248	
数量	100 Stück	
種別	BZT 1 WS 10/5	バージョン
注文番号	<a href="#">1805490000</a>	アクセサリ, マーカホルダー
GTIN (EAN)	4032248270231	
数量	100 Stück	

## STGH 4 ZRV1.5/PE GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ... Weidmüller DFF および ZRV 接点对応



## 屈曲 / パンチ加工済み接点对応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。

## 一般注文データ

種別	HTF DFF	バージョン
注文番号	<a href="#">9014140000</a>	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.22mm², 2.5mm², Bクリンプ
GTIN (EAN)	4008190297305	
数量	1 Stück	
種別	HTF ZRV	バージョン
注文番号	<a href="#">9014840000</a>	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.2mm², 1mm², FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4008190949969	
数量	1 Stück	