

MARKO-C. 50X50X50 B/DR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

バージョン	デバイスマーカー, デバイスマーカー, 50 x 50 mm, 黄色
注文番号	1700540001
種別	MARKO-C. 50X50X50 B/DR.
GTIN (EAN)	4008190894306
数量	10 Stück

作成日 2024/10/04 0:03:46 CEST

MARKO-C. 50X50X50 B/DR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	0.05 mm	奥行き (インチ)	0.002 inch
高さ	50 mm	高さ (インチ)	1.969 inch
幅	50 mm	幅 (インチ)	1.969 inch
正味重量	0.603 g		

温度

動作温度範囲	-29...80 °C
--------	-------------

一般データ

バージョン	自己接着型		
パッケージ単位当たりマーカース数	組み合わせごとのマーカース数	7	
	パッケージ単位当たりマーカース数	10	
	供給フォーム	ラベル・シート	
パッケージ単位当たりマーカース数	70		
動作温度範囲	-29...80 °C		
動作温度範囲、最大	80 °C		
動作温度範囲、最小	-29 °C		
印刷	三角形内の電光		
印刷文字	記号		
印刷色	黒色		
幅	50 mm		
抵抗コード準拠の素材色	4		
接着剤	永久アクリル共重合体		
材質	アクリル被覆繊維ウエビング		
組み合わせごとのマーカース数	1 ラベル・シート = 7 デバイスマーカー		
色	黄色		

分類

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04
ECLASS 14.0	27-28-11-04		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--

MARKO-C. 50X50X50 B/DR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

