

DFFC 0.2-0.35 ZRV1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



図に類似

統合、拡張、カスタマイズ：あらゆるアプリケーションに最適な付加価値を提供します。

総合システムアクセサリを使用すると、関連するアプリケーションの特定要件を満たすために、インターフェースを簡単に適用できます。

一般注文データ

バージョン	クリンプ接点 (端子), 0.35 mm ²
注文番号	1705310000
種別	DFFC 0.2-0.35 ZRV1.5
GTIN (EAN)	4008190948573
数量	500 Stück

作成日 2024/10/02 7:29:10 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

DFFC 0.2-0.35 ZRV1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 0.21 g

温度

動作温度 130 °C

システムパラメータ

製品ファミリー アクセサリー

材料データ

色	銀色	カラーチャート（類似）	RAL 7001
動作温度、最大	130 °C		

梱包

VPE 長	120 mm	VPE幅	79 mm
VPEの高さ	29 mm		

分類

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9.1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04
ECLASS 12.0	27-44-02-04	ECLASS 13.0	27-44-02-04
ECLASS 14.0	27-44-02-04		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	Declaration of the Manufacturer
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	