

KSW 4 10/5,08 W 1-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似

KSW マーキングストリップは、多極回路基板プラグインコネクタを識別するために使用されます。ユーザーは、特定のピッチに制限されずに、それらを個別に印刷できます。

- 防汚性ラベリング
- 幅 2.5 mm および 4 mm の被覆剥き
- 貼り付けるだけの簡単装着 - 完了
- 最適な接着性
- PVC 不使用

一般注文データ

バージョン	KSW, 端子マーカ, 4 x 50.8 mm, ピッチ (mm) (P): 5.08 Weidmueller, 白色
注文番号	1705820001
種別	KSW 4 10/5,08 W 1-10
GTIN (EAN)	4008190914851
数量	10 Stück
代替製品	1629930000

作成日 2024/07/04 6:15:39 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

KSW 4 10/5,08 W 1-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	4 mm	高さ (インチ)	0.157 inch
幅	50.8 mm	幅 (インチ)	2 inch
正味重量	0.9 g		

温度

動作温度範囲	150 °C
--------	--------

一般データ

アークごとの数	20	バージョン	自己接着型
動作温度範囲	150 °C	動作温度範囲、最大	150 °C
印刷	1 - 10	印刷の配置	水平
印刷文字	数字	印刷方法	熱伝達
印刷種別	標準	印刷色	黒色
幅	50.8 mm	抵抗コード準拠の素材色	9
接着剤	アクリル酸系	材質	ポリエステル、PVCフリー
用途/製造元	Weidmueller	色	白色

分類

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ECLASS 9.0	27-14-11-37	ECLASS 9.1	27-14-11-37
ECLASS 10.0	27-14-11-37	ECLASS 11.0	27-28-11-01
ECLASS 12.0	27-28-11-01	ECLASS 13.0	27-28-11-01

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--