

KLBUE 10-20 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



直接取り付け用のシールドターミナルブラケットは、取り付けプレートに簡単かつ便利に直接取り付けることができます。製品は、ケーブル直径範囲とシールドターミナルブラケットを固定するためのネジ部が異なります。

一般注文データ

バージョン	クランピングヨーク, クランピングヨーク, スチール
注文番号	1712321001
種別	KLBUE 10-20 SC
GTIN (EAN)	4032248032341
数量	10 Stück

KLBUE 10-20 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	40 mm	奥行き (インチ)	1.575 inch
高さ	26 mm	高さ (インチ)	1.024 inch
幅	23.6 mm	幅 (インチ)	0.929 inch
取付寸法 - 幅	22.1 mm	正味重量	31.948 g

温度

保管温度	-25 °C...55 °C
------	----------------

クランプ用コンダクタ (定格接続)

ケーブル直径、最大	20 mm	ケーブル直径、最小	10 mm
-----------	-------	-----------	-------

システム仕様

バージョン	シールド接続用
-------	---------

全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

寸法

ねじ山長さ	5.3 mm	ピッチ (mm) (P)	30 mm
-------	--------	--------------	-------

材料データ

材質	スチール	色	銀色
----	------	---	----

追加の技術データ

取り付け方式	ねじ	固定形式	嵌合仕様
爆発試験バージョン	いいえ	設置アドバイス	直接実装

分類

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ECLASS 9.0	27-14-11-50	ECLASS 9.1	27-14-11-50
ECLASS 10.0	27-14-11-50	ECLASS 11.0	27-14-11-50
ECLASS 12.0	27-14-11-50	ECLASS 13.0	27-25-01-20
ECLASS 14.0	27-25-01-20		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

作成日 2024/10/04 1:13:09 CEST

KLBUE 10-20 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

KLBUE 10-20 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ツール



当社の特殊ツールは、配線箇所やコンポーネントの組立部、またはキャビネットプロセス内でサポートを提供します。

一般注文データ

種別	BTWZ KLBUE	バージョン
注文番号	1742630000	ツール, 操作ツール
GTIN (EAN)	4008190980764	
数量	1 Stück	