

## WSM 10 A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## WSM 小型プレート

- 完全な防錆性および耐酸性
- 塗装時にエンボス加工文字が読みやすくなる
- カスタム印字、キャリアへのエンボス加工でも利用可能
- WSM サービスボックスの内容 (各 40) : 0-9、A-  
Ω、+、-、x、/、:、.、~、=、ü、接地、中立。200 本  
のスチールケーブルストラップ (200 mm)。30 個のス  
テンレススチール製キャリア、48 mm、60 mm 20 本  
のスチールキャリア、84 mm、10 本のスチール製キャ  
リア、108 mm、288 mm

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | ステンレス鋼製マーカー、導体およびケーブルマ<br>ーカー、5.5 x 9.9 mm, 銀色 |
| 注文番号       | <a href="#">1712501637</a>                     |
| 種別         | WSM 10 A                                       |
| GTIN (EAN) | 4008190947286                                  |
| 数量         | 200 Stück                                      |

作成日 2024/07/29 15:00:40 CEST

## WSM 10 A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

|      |        |           |            |
|------|--------|-----------|------------|
| 深さ   | 0.3 mm | 奥行き (インチ) | 0.012 inch |
| 高さ   | 5.5 mm | 高さ (インチ)  | 0.217 inch |
| 幅    | 9.9 mm | 幅 (インチ)   | 0.39 inch  |
| 正味重量 | 0.15 g |           |            |

## 温度

|        |        |
|--------|--------|
| 動作温度範囲 | 500 °C |
|--------|--------|

## 一般データ

|                  |                              |           |
|------------------|------------------------------|-----------|
| ハロゲン             | いいえ                          |           |
| パッケージ単位当たりマーカース数 | 供給フォーム                       | コンポーネント部品 |
| 動作温度範囲           | 500 °C                       |           |
| 動作温度範囲、最大        | 500 °C                       |           |
| 印刷               | A                            |           |
| 印刷の配置            | 水平                           |           |
| 印刷文字             | 大文字                          |           |
| 印刷種別             | 標準                           |           |
| 幅                | 9.9 mm                       |           |
| 材質               | ステンレススチール 1.4404             |           |
| 組み合わせごとのマーカース数   | 1 コンポーネント部品 = 導体およびケーブルマーカース |           |
| 色                | 銀色                           |           |

## 導体およびケーブルマーカース

|         |                    |         |                          |
|---------|--------------------|---------|--------------------------|
| ハロゲン    | いいえ                | 導体断面、最大 | 500 mm <sup>2</sup>      |
| 導体断面、最小 | 16 mm <sup>2</sup> | 接続配線の断面 | 16 - 500 mm <sup>2</sup> |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

## 環境製品コンプライアンス

|            |           |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | /         |
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし) |

## 承認

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

## ダウンロード

|      |  |
|------|--|
| カタログ | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|------|--|

## WSM 10 A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ケーブルストラップツール



## 一般注文データ

|            |                            |                                       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 種別         | WSM TOOL AUTOMATIK         | バージョン                                 |
| 注文番号       | <a href="#">1774470000</a> | ステンレス鋼製マーカー, 導体およびケーブルマーカー, 180 x 275 |
| GTIN (EAN) | 4032248149261              | mm, 銀色                                |
| 数量         | 1 Stück                    |                                       |
| 種別         | WSM TOOL MANUELL           | バージョン                                 |
| 注文番号       | <a href="#">1774480000</a> | ステンレス鋼製マーカー, 導体およびケーブルマーカー, 210 x 220 |
| GTIN (EAN) | 4032248149278              | mm, 銀色                                |
| 数量         | 1 Stück                    |                                       |

## ホルダー



WSM は、ケーブル、コンダクタ、パイプ、およびコンポーネントの完全なマーキングシステムで、他のマーカーが耐えられない環境でも、恒久的なラベリングを提供します。この製品の種類は、プレート、キャリア、およびステンレススチールケーブルストラップにラベリングを実施します。WSM セットとサービスボックスで、個別に、または完全に使用できます。

## 利点：

- 堅固なエンボス加工の文字による最大限の可読性
- 熱、寒さ、腐食、酸、化学物質、火災などに強い耐性。
- 個別のマーキングと複数文字のマーキングとの組み合わせが可能
- 迅速な設置
- 太陽光アプリケーションに最適
- ケーブルストラップによる簡単な接続

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | WSMH 48MM                  | バージョン                                    |
| 注文番号       | <a href="#">1774500000</a> | ステンレス鋼製マーカー, 導体およびケーブルマーカー, 48 x 11 mm,  |
| GTIN (EAN) | 4032248149292              | 銀色                                       |
| 数量         | 50 Stück                   |  |
| 種別         | WSMH 84MM                  | バージョン                                    |
| 注文番号       | <a href="#">1774520000</a> | ステンレス鋼製マーカー, 導体およびケーブルマーカー, 84 x 11 mm,  |
| GTIN (EAN) | 4032248149315              | 銀色                                       |
| 数量         | 50 Stück                   |  |
| 種別         | WSMH 108MM                 | バージョン                                    |
| 注文番号       | <a href="#">1774530000</a> | ステンレス鋼製マーカー, 導体およびケーブルマーカー, 108 x 11 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248149322              | 銀色                                       |
| 数量         | 50 Stück                   |  |

作成日 2024/07/29 15:00:40 CEST

## WSM 10 A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |                                      |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 種別         | WSMH 60MM                  | バージョン                                |
| 注文番号       | <a href="#">1774510000</a> | ステンレス鋼製マーカ、導体およびケーブルマーカ、60 x 11 mm,  |
| GTIN (EAN) | 4032248149308              | 銀色                                   |
| 数量         | 50 Stück                   |                                      |
| 種別         | WSMH 288MM                 | バージョン                                |
| 注文番号       | <a href="#">1774490000</a> | ステンレス鋼製マーカ、導体およびケーブルマーカ、288 x 11 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248149285              | 銀色                                   |
| 数量         | 50 Stück                   |                                      |

## ステンレススチール



ワイドミュラーのスチールシリーズは、高温や重度の化学効果などの極端な条件に対応した、スチールケーブルストラップの総合的な組み合わせを有しています。

- ステンレススチール AISI 316、
- 屋外使用に最適、
- 放射線耐性および耐腐食性、
- 反磁性、
- 鋸歯形状がないため、絶縁材に損傷はありません。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | SCT 4.6/266 C              | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1699900000</a> | ケーブルストラップ, 4.6 x 266 mm, ステンレススチール 1.4301, 445 |
| GTIN (EAN) | 4008190892340              | N  |
| 数量         | 100 Stück                  |  |
| 種別         | SCT 4.6/679                | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1699930000</a> | ケーブルストラップ, 4.6 x 679 mm, ステンレススチール 1.4301, 445 |
| GTIN (EAN) | 4008190892371              | N  |
| 数量         | 100 Stück                  |  |
| 種別         | SCT 4.6/520                | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1699920000</a> | ケーブルストラップ, 4.6 x 520 mm, ステンレススチール 1.4301, 445 |
| GTIN (EAN) | 4008190892364              | N  |
| 数量         | 100 Stück                  |  |
| 種別         | SCT 4.6/127 C              | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1699800000</a> | ケーブルストラップ, 4.6 x 127 mm, ステンレススチール 1.4301, 445 |
| GTIN (EAN) | 4008190892241              | N  |
| 数量         | 100 Stück                  |  |
| 種別         | SCT 4.6/838                | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1699940000</a> | ケーブルストラップ, 4.6 x 838 mm, ステンレススチール 1.4301, 445 |
| GTIN (EAN) | 4008190892388              | N  |
| 数量         | 100 Stück                  |  |
| 種別         | SCT 4.6/360 C              | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1699910000</a> | ケーブルストラップ, 4.6 x 360 mm, ステンレススチール 1.4301, 445 |
| GTIN (EAN) | 4008190892357              | N  |
| 数量         | 100 Stück                  |  |
| 種別         | SCT 4.6/201 C              | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1699810000</a> | ケーブルストラップ, 4.6 x 201 mm, ステンレススチール 1.4301, 445 |
| GTIN (EAN) | 4008190892258              | N  |
| 数量         | 100 Stück                  |  |

作成日 2024/07/29 15:00:40 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。