

WSM 10 W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似

WSM 小型プレート

- 完全な防錆性および耐酸性
- 塗装時にエンボス加工文字が読みやすくなる
- カスタム印字、キャリアへのエンボス加工でも利用可能
- WSM サービスボックスの内容 (各 40) : 0-9、A-
Ω、+、-、x、/、:、.、~、=、ü、接地、中立。200 本の
スチールケーブルストラップ (200 mm)。30 個のス
テンレススチール製キャリア、48 mm、60 mm 20 本
のスチールキャリア、84 mm、10 本のスチール製キャ
リア、108 mm、288 mm

一般注文データ

バージョン	ステンレス鋼製マーカー、導体およびケーブルマーカー、5.5 x 9.9 mm, 銀色
注文番号	1712501683
種別	WSM 10 W
GTIN (EAN)	4008190947507
数量	200 Stück

作成日 2024/07/29 15:06:13 CEST

WSM 10 W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	0.3 mm	奥行き (インチ)	0.012 inch
高さ	5.5 mm	高さ (インチ)	0.217 inch
幅	9.9 mm	幅 (インチ)	0.39 inch
正味重量	0.145 g		

温度

動作温度範囲	500 °C
--------	--------

一般データ

ハロゲン	いいえ	
パッケージ単位当たりマーカース数	供給フォーム	コンポーネント部品
動作温度範囲	500 °C	
動作温度範囲、最大	500 °C	
印刷	W	
印刷の配置	水平	
印刷文字	大文字	
印刷種別	標準	
幅	9.9 mm	
材質	ステンレススチール 1.4404	
組み合わせごとのマーカース数	1 コンポーネント部品 = 導体およびケーブルマーカース	
色	銀色	

導体およびケーブルマーカース

ハロゲン	いいえ	導体断面、最大	500 mm ²
導体断面、最小	16 mm ²	接続配線の断面	16 - 500 mm ²

分類

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--

WSM 10 W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ステンレススチール



ワイドミュラーのスチールシリーズは、高温や重度の化学効果などの極端な条件に対応した、スチールケーブルストラップの総合的な組み合わせを有しています。

- ステンレススチール AISI 316、
- 屋外使用に最適、
- 放射線耐性および耐腐食性、
- 反磁性、
- 鋸歯形状がないため、絶縁材に損傷はありません。

一般注文データ

種別	SCT 4.6/201 C	バージョン
注文番号	1699810000	ケーブルストラップ, 4.6 x 201 mm, ステンレススチール 1.4301, 445
GTIN (EAN)	4008190892258	N
数量	100 Stück	
種別	SCT 4.6/679	バージョン
注文番号	1699930000	ケーブルストラップ, 4.6 x 679 mm, ステンレススチール 1.4301, 445
GTIN (EAN)	4008190892371	N
数量	100 Stück	
種別	SCT 4.6/360 C	バージョン
注文番号	1699910000	ケーブルストラップ, 4.6 x 360 mm, ステンレススチール 1.4301, 445
GTIN (EAN)	4008190892357	N
数量	100 Stück	
種別	SCT 4.6/127 C	バージョン
注文番号	1699800000	ケーブルストラップ, 4.6 x 127 mm, ステンレススチール 1.4301, 445
GTIN (EAN)	4008190892241	N
数量	100 Stück	
種別	SCT 4.6/520	バージョン
注文番号	1699920000	ケーブルストラップ, 4.6 x 520 mm, ステンレススチール 1.4301, 445
GTIN (EAN)	4008190892364	N
数量	100 Stück	
種別	SCT 4.6/266 C	バージョン
注文番号	1699900000	ケーブルストラップ, 4.6 x 266 mm, ステンレススチール 1.4301, 445
GTIN (EAN)	4008190892340	N
数量	100 Stück	
種別	SCT 4.6/838	バージョン
注文番号	1699940000	ケーブルストラップ, 4.6 x 838 mm, ステンレススチール 1.4301, 445
GTIN (EAN)	4008190892388	N
数量	100 Stück	

WSM 10 W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ケーブルストラップツール



一般注文データ

種別	WSM TOOL AUTOMATIK	バージョン
注文番号	1774470000	ステンレス鋼製マーカー, 導体およびケーブルマーカー, 180 x 275
GTIN (EAN)	4032248149261	mm, 銀色
数量	1 Stück	
種別	WSM TOOL MANUELL	バージョン
注文番号	1774480000	ステンレス鋼製マーカー, 導体およびケーブルマーカー, 210 x 220
GTIN (EAN)	4032248149278	mm, 銀色
数量	1 Stück	

ホルダー



WSM は、ケーブル、コンダクタ、パイプ、およびコンポーネントの完全なマーキングシステムで、他のマーカーが耐えられない環境でも、恒久的なラベリングを提供します。この製品の種類は、プレート、キャリア、およびステンレススチールケーブルストラップにラベリングを実施します。WSM セットとサービスボックスで、個別に、または完全に使用できます。

利点：

- 堅固なエンボス加工の文字による最大限の可読性
- 熱、寒さ、腐食、酸、化学物質、火災などに強い耐性。
- 個別のマーキングと複数文字のマーキングとの組み合わせが可能
- 迅速な設置
- 太陽光アプリケーションに最適
- ケーブルストラップによる簡単な接続

一般注文データ

種別	WSMH 108MM	バージョン
注文番号	1774530000	ステンレス鋼製マーカー, 導体およびケーブルマーカー, 108 x 11 mm,
GTIN (EAN)	4032248149322	銀色
数量	50 Stück	
種別	WSMH 288MM	バージョン
注文番号	1774490000	ステンレス鋼製マーカー, 導体およびケーブルマーカー, 288 x 11 mm,
GTIN (EAN)	4032248149285	銀色
数量	50 Stück	
種別	WSMH 84MM	バージョン
注文番号	1774520000	ステンレス鋼製マーカー, 導体およびケーブルマーカー, 84 x 11 mm,
GTIN (EAN)	4032248149315	銀色
数量	50 Stück	

作成日 2024/07/29 15:06:13 CEST

WSM 10 W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	WSMH 60MM	バージョン
注文番号	1774510000	ステンレス鋼製マーカー, 導体およびケーブルマーカー, 60 x 11 mm,
GTIN (EAN)	4032248149308	銀色
数量	50 Stück	
種別	WSMH 48MM	バージョン
注文番号	1774500000	ステンレス鋼製マーカー, 導体およびケーブルマーカー, 48 x 11 mm,
GTIN (EAN)	4032248149292	銀色
数量	50 Stück	