

## VG 9-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

## 一般注文データ

バージョン	VG MS ZE (標準真鍮ケーブルグランドストレインリリーフ), ケーブルグランド, ストレート, PG 9, 6 mm, OD min. 4 - OD max. 10 mm, IP65, 真鍮、ニッケルメッキ
注文番号	<a href="#">1718810000</a>
種別	VG 9-MS54-ZE
GTIN (EAN)	4008190352035
数量	50 Stück

作成日 2024/07/04 6:30:30 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## VG 9-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

高さ	24.5 mm	高さ (インチ)	0.965 inch
長さ	30.5 mm	長さ (インチ)	1.201 inch
正味重量	27.1 g		

## 温度

動作温度	-20 °C...80 °C
------	----------------

## 一般的情報

AF サイズ	19 mm	AF サイズ 1	19 mm
AF サイズ 2	17 mm	GWDR の保護度合い	IP65
ねじ山長さ	6 mm	アダプター接続用トルク、最大	6.25 Nm
アダプター接続用トルク、最小	6.25 Nm	キャップナットのトルク、最小	4.2 Nm
クランプ範囲、張力緩和、最大	10 mm	クランプ範囲、張力緩和、最小	6.5 mm
ケーブルグランド	PG, PG 9	シーリング	NBR
シールインサート	NBR	スレッドピッチ	1.41 mm
ハロゲン	いいえ	保護度合い	IP54
動作温度範囲、最大	80 °C	動作温度範囲、最小	-20 °C
外付スレッド	PG 9	外側ケーブル直径、最大	10 mm
外側ケーブル直径、最小	4 mm	材質	真鍮、ニッケルメッキ
袋ナット最大トルク	4.2 Nm		

## 分類

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	

## VG 9-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ポリエチレン製フラットガスケット - GWDR PO



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	GWDR PG9-PO	バージョン
注文番号	<a href="#">1719450000</a>	GWDR PO (平形ガスケット - ポリエチレン), シーリングリング, PG
GTIN (EAN)	4008190352707	9, ポリエチレン
数量	100 Stück	

## 真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	SKMU PG9-MS	バージョン
注文番号	<a href="#">1694080000</a>	SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, PG 9, 2.8 mm, 真
GTIN (EAN)	4008190872243	鍮, ニッケルメッキ
数量	100 Stück	

## VG 9-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ネオプレン製フラットガスケット - GWDR NP



幅広い用途に対応するケーブルグラントに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	GWDR PG9-NP	バージョン
注文番号	<a href="#">1719550000</a>	GWDR NP (平形ガスケット - ネオプレン), シーリングリング, PG 9,
GTIN (EAN)	4008190352813	ネオプレン
数量	100 Stück	