

VG 42-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

バージョン	VG MS ZE (標準真鍮ケーブルグランドストレインリリーフ), ケーブルグランド, ストレート, PG 42, 10 mm, OD min. 29 - OD max. 39 mm, IP65, 真鍮、ニッケルメッキ
注文番号	1718880000
種別	VG 42-MS54-ZE
GTIN (EAN)	4008190352103
数量	5 Stück
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。

作成日 2024/10/02 7:09:04 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

VG 42-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	43.5 mm	高さ (インチ)	1.713 inch
長さ	53.5 mm	長さ (インチ)	2.106 inch
正味重量	356.8 g		

温度

動作温度	-20 °C...80 °C
------	----------------

一般的情報

AF サイズ	62 mm	AF サイズ 1	57 mm
AF サイズ 2	57 mm	GWDR の保護度合い	IP65
ねじ山長さ	10 mm	アダプター接続用トルク、最大	10 Nm
アダプター接続用トルク、最小	10 Nm	キャップナットのトルク、最小	6.7 Nm
クランプ範囲、張力緩和、最大	43 mm	クランプ範囲、張力緩和、最小	31 mm
ケーブルグランド	PG, PG 42	シーリング	NBR
シールインサート	NBR	スレッドピッチ	1.59 mm
ハロゲン	いいえ	保護度合い	IP54
動作温度範囲、最大	80 °C	動作温度範囲、最小	-20 °C
外付スレッド	PG 42	外側ケーブル直径、最大	39 mm
外側ケーブル直径、最小	29 mm	材質	真鍮、ニッケルメッキ
袋ナット最大トルク	6.7 Nm		

分類

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01
ECLASS 14.0	27-14-08-01		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139
RoHS 対応状況	準拠(免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

作成日 2024/10/02 7:09:04 CEST

VG 42-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	SKMU PG42-MS	バージョン
注文番号	1719230000	SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, PG 42, 5 mm, 真
GTIN (EAN)	4008190352486	鍮, ニッケルメッキ
数量	25 Stück	

ポリエチレン製フラットガスケット - GWDR PO



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	GWDR PG42-PO	バージョン
注文番号	1719520000	GWDR PO (平形ガスケット - ポリエチレン), シーリングリング, PG
GTIN (EAN)	4008190352783	42, ポリエチレン
数量	10 Stück	

VG 42-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ネオプレン製フラットガスケット - GWDR NP



幅広い用途に対応するケーブルグラウンドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	GWDR PG42-NP	バージョン
注文番号	1719620000	GWDR NP (平形ガスケット - ネオプレン), シーリングリング, PG
GTIN (EAN)	4008190352882	42, ネオプレン
数量	10 Stück	