

## VP 48-MS65

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

バージョン	VPMS (真鍮製ブラウンプラグ), 閉鎖栓, 閉鎖状態, PG 48, 10 mm, 真鍮, ニッケルメッキ
注文番号	<a href="#">1719270000</a>
種別	VP 48-MS65
GTIN (EAN)	4008190352523
数量	10 Stück

作成日 2024/07/04 7:54:03 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## VP 48-MS65

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

高さ	16 mm	高さ (インチ)	0.63 inch
長さ	16 mm	長さ (インチ)	0.63 inch
直径	64 mm	壁厚、最小	0.5 mm
壁厚、最大	9 mm	正味重量	71.1 g

## 温度

動作温度	-40 °C...100 °C
------	-----------------

## 一般的情報

O リング	NBR	ねじ山長さ	10 mm
ケーブルグランド	PG	シリコン	いいえ
シーリング	NBR	シールリングの直径	59.3 mm
ハロゲン	いいえ	ヘッド直径	64 mm
保護度合い	IP68 - 5パール (30分)	動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	外付スレッド	PG 48
材質	真鍮、ニッケルメッキ		

## 分類

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-33
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203

## 承認

認可	
----	---

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	

**VP 48-MS65**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

