

## GWDR PG48-PO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

バージョン	GWDR PO (平形ガスケット - ポリエチレン) , シーリングリング, PG 48, ポリエチレン
注文番号	<a href="#">1719530000</a>
種別	GWDR PG48-PO
GTIN (EAN)	4008190352790
数量	5 Stück

## GWDR PG48-PO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

高さ	3 mm	高さ (インチ)	0.118 inch
正味重量	3.4 g		

## 温度

動作温度	-30 °C...90 °C
------	----------------

## 一般的情報

ケーブルグランド	PG 48	シリコーン	はい
シーリング	PE-HD	シーリングの直径	69 mm
内付スレッド	PG 48	内径 D2	59.3 mm
動作温度範囲、最大	90 °C	動作温度範囲、最小	-30 °C
厚さ	3 mm	外付スレッド	PG 48
外径	69 mm	材質	ポリエチレン
配線数	1		

## 分類

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ECLASS 9.0	27-43-03-19	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-43-03-19	ECLASS 11.0	27-43-03-19
ECLASS 12.0	27-43-03-19	ECLASS 13.0	27-43-03-19

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	

**GWDR PG48-PO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

