

EWS M 25X1,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン	EWS (ドレナージ装置), 調圧エレメント, M 25, 5 mm, ポリアミド
注文番号	1719740000
種別	EWS M 25X1,5
GTIN (EAN)	4008190353001
数量	20 Stück

作成日 2024/07/24 12:01:20 CEST

EWS M 25X1,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	23 mm	高さ (インチ)	0.906 inch
長さ	23 mm	長さ (インチ)	0.906 inch
正味重量	13.25 g		

温度

動作温度	-20 °C...40 °C
------	----------------

一般的情報

AF サイズ 1	30 mm	UL 94 可燃性等級	V-2
ねじ山長さ	5 mm	アダプター接続用トルク、最大	5 Nm
アダプター接続用トルク、最小	5 Nm	ケーブルグランド	測定基準
スレッドピッチ	1.5 mm	保護度合い	IP54
内径 D2	25 mm	動作温度範囲、最大	40 °C
動作温度範囲、最小	-20 °C	外付スレッド	M 25
材質	ポリアミド		

証明書番号ケーブルグランド

証明書番号、ケーブルグランド (ATEX)	PTB 01 ATEX 1128 X	識別	Ex e II, II 2 GD
-----------------------	--------------------	----	------------------

分類

ETIM 6.0	EC000814	ETIM 7.0	EC000814
ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-18-28-17	ECLASS 13.0	27-18-28-17

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format

EWS M 25X1,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

