

## TM 3/18 HF/HB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似



TM スリーブはハロゲンを含まず、汚染物質もほとんど含みません。スリーブには、TM-H 12 または TM-H 18 タグが付属しています。ケーブルやラインの幅広いアプリケーションに対応しています。このシステムは、特に交通技術において価値があることが証明されています。スリムな設計により、導体にしっかりと固定されます。

- ハロゲンフリー
- スリムな設計により、導体にしっかりと固定されます
- ケーブルストラップ取り付け対応 TMX 18 (幅 3.6 mm)

## 一般注文データ

バージョン	TM, ソケット x 8.1 mm, ポリエチレンLD, 色: 透明, 導体外径: 4 - 6.5 mm
注文番号	<a href="#">1719830000</a>
種別	TM 3/18 HF/HB
GTIN (EAN)	4008190353186
数量	500 Stück

作成日 2024/07/30 14:00:07 CEST

## TM 3/18 HF/HB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	9.3 mm	奥行き (インチ)	0.366 inch
高さ	18 mm	高さ (インチ)	0.709 inch
幅	8.1 mm	幅 (インチ)	0.319 inch
正味重量	0.28 g		

## 温度

動作温度範囲	-40...80 °C
--------	-------------

## 一般データ

UL 94 可燃性等級	HB	ハロゲン	いいえ
動作温度範囲	-40...80 °C	動作温度範囲、最大	80 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	印刷種別	ニュートラル
幅	8.1 mm	推奨業種	輸送, 機械
材質	ポリエチレンLD	色	透明

## 導体およびケーブルマーカー

ハロゲン	いいえ	導体外径	4 - 6.5 mm
導体外径、最大	6.5 mm	導体外径、最小	4 mm
導体断面、最大	6 mm <sup>2</sup>	導体断面、最小	2.5 mm <sup>2</sup>
接続配線の断面	2.5 - 6 mm <sup>2</sup>		

## 分類

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">Zuken E3.S</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## TM 3/18 HF/HB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## カスタム印刷



TM-Iは、交通技術アプリケーション向けの、実績と定業のあるタイプのマーカーです。個別のラベル付けに、長い文字列に対応できる、多くの異なるタグの長さをご用意しています。プロジェクトマーカフィールドのおかげで、切り離しと取り付けが簡単です。スリーブの事前取付とタグの追加設置は、優れた汎用性を提供します。TM-Iの特別形状により、組み立てが容易で、確実な位置決めが可能です。それらは多くの市販スリーブに対応します。MultiCard形式のおかげで、PrintJet CONNECT、プロッタ、またはSTI ペンを使用して、タグをすばやく簡単に印刷できます。

- プロジェクトマーカフィールドのおかげで、切り離しと取り付けが簡単です。
- 交通技術のアプリケーションに関して認識された認証済マーカーです
- スリーブの事前取付とタグの追加設置は、優れた汎用性を提供します
- CLIT スリーブに関連した P-Ink または STI ペンによるラベリングには適していません

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	TM-I 18 MC SDR	バージョン
注文番号	<a href="#">1718440000</a>	TM-I, マーカーの挿入, 18 x 4 mm, 顧客の仕様に準拠
GTIN (EAN)	4008190349035	
数量	64 Stück	