

TM 5/12 HF/HB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似



TM スリーブはハロゲンを含まず、汚染物質もほとんど含みません。スリーブには、TM-H 12 または TM-H 18 タグが付属しています。ケーブルやラインの幅広いアプリケーションに対応しています。このシステムは、特に交通技術において価値があることが証明されています。スリムな設計により、導体にしっかりと固定されます。

- ハロゲンフリー
- スリムな設計により、導体にしっかりと固定されます
- ケーブルストラップ取り付け対応 TMX 18 (幅 3.6 mm)

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | TM, ソケット x 16.1 mm, ポリエチレンLD, 色: 透明, 導体外径: 9 - 15 mm |
| 注文番号 | 1719860000 |
| 種別 | TM 5/12 HF/HB |
| GTIN (EAN) | 4008190353216 |
| 数量 | 200 Stück |

作成日 2024/07/30 14:02:36 CEST

TM 5/12 HF/HB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|------------|
| 深さ | 18.4 mm | 奥行き (インチ) | 0.724 inch |
| 高さ | 12 mm | 高さ (インチ) | 0.472 inch |
| 幅 | 16.1 mm | 幅 (インチ) | 0.634 inch |
| 正味重量 | 0.5 g | | |

温度

| | |
|--------|-------------|
| 動作温度範囲 | -40...80 °C |
|--------|-------------|

一般データ

| | | | |
|-------------|-------------|-----------|--------|
| UL 94 可燃性等級 | HB | ハロゲン | いいえ |
| 動作温度範囲 | -40...80 °C | 動作温度範囲、最大 | 80 °C |
| 動作温度範囲、最小 | -40 °C | 印刷種別 | ニュートラル |
| 幅 | 16.1 mm | 推奨業種 | 輸送, 機械 |
| 材質 | ポリエチレンLD | 色 | 透明 |

導体およびケーブルマーカー

| | | | |
|---------|-------------------------|---------|--------------------|
| ハロゲン | いいえ | 導体外径 | 9 - 15 mm |
| 導体外径、最大 | 15 mm | 導体外径、最小 | 9 mm |
| 導体断面、最大 | 70 mm ² | 導体断面、最小 | 25 mm ² |
| 接続配線の断面 | 25 - 70 mm ² | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | / |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |

承認

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

ダウンロード

| | |
|-------------|--|
| エンジニアリングデータ | CAD data – STEP |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |

TM 5/12 HF/HB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

カスタム印刷



TM-Iは、交通技術アプリケーション向けの、実績と定業のあるタイプのマーカーです。個別のラベル付けに、長い文字列に対応できる、多くの異なるタグの長さをご用意しています。プロジェクトマーカフィールドのおかげで、切り離しと取り付けが簡単です。スリーブの事前取付とタグの追加設置は、優れた汎用性を提供します。TM-Iの特別形状により、組み立てが容易で、確実な位置決めが可能です。それらは多くの市販スリーブに対応します。MultiCard形式のおかげで、PrintJet CONNECT、プロッタ、またはSTI ペンを使用して、タグをすばやく簡単に印刷できます。

- プロジェクトマーカフィールドのおかげで、切り離しと取り付けが簡単です。
- 交通技術のアプリケーションに関して認識された認証済マーカーです
- スリーブの事前取付とタグの追加設置は、優れた汎用性を提供します
- CLIT スリーブに関連した P-Ink または STI ペンによるラベリングには適していません

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| 種別 | TM-I 12 MC SDR | バージョン |
| 注文番号 | 1718420000 | TM-I, マーカーの挿入, 12 x 4 mm, 顧客の仕様に準拠 |
| GTIN (EAN) | 4008190348991 | |
| 数量 | 64 Stück | |