

## VG 16-K68 SKS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

## 一般注文データ

バージョン	VG K SZS (反キンクコイル付き標準プラスチックケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, PG 16, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, ポリアミド6
注文番号	<a href="#">1720510000</a>
種別	VG 16-K68 SKS
GTIN (EAN)	4008190358723
数量	25 Stück

作成日 2024/07/04 6:23:38 CEST

## VG 16-K68 SKS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

長さ	112 mm	長さ (インチ)	4.409 inch
正味重量	23.6 g		

## 温度

動作温度	-20 °C... 100 °C
------	------------------

## 一般的情報

AF サイズ	27 mm	AF サイズ 1	27 mm
UL 94 可燃性等級	V-2	ねじ山長さ	10 mm
アダプター接続用トルク、最大	4.5 Nm	アダプター接続用トルク、最小	2.5 Nm
キャップナットのトルク、最小	5 Nm	ケーブルグランド	PG
シリコン	いいえ	シールインサート	CR
スレッドピッチ	1.41 mm	ハロゲン	はい
保護度合い	IP68 - 5パール (30分)	動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-20 °C	外付スレッド	PG 16
外側ケーブル直径、最大	14 mm	外側ケーブル直径、最小	10 mm
材質	ポリアミド6	締付けトルク	3.5 Nm
袋ナット最大トルク	6 Nm		

## 証明書番号ケーブルグランド

証明書番号、ケーブルグランド (cULus)	E140310
---------------------------	---------

## 分類

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

## 承認

認可



ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	

作成日 2024/07/04 6:23:38 CEST

## VG 16-K68 SKS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ポリエチレン製フラットガスケット - GWDR PO



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	GWDR PG16-PO	バージョン
注文番号	<a href="#">1719480000</a>	GWDR PO (平形ガスケット - ポリエチレン), シーリングリング, PG
GTIN (EAN)	4008190352745	16, ポリエチレン
数量	100 Stück	

## プラスチックロックナット、グレー



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	SKMU PG16-K GR	バージョン
注文番号	<a href="#">1697480000</a>	SKMU PA (プラスチック製ロックナット), ロックナット, PG 16, 6
GTIN (EAN)	4008190880590	mm, ポリアミド6 (PA6 - GF30))
数量	100 Stück	

## VG 16-K68 SKS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## ネオプレン製フラットガスケット - GWDR NP



幅広い用途に対応するケーブルグラントに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	GWDR PG16-NP	バージョン
注文番号	<a href="#">1719580000</a>	GWDR NP (平形ガスケット - ネオプレン), シーリングリング, PG
GTIN (EAN)	4008190352844	16, ネオプレン
数量	100 Stück	