

MOFU 15/35 ZDUB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



取り付けフットは、DIN レール上で直接スナップできない
コンポーネントの取り付けに使用されます。

一般注文データ

バージョン	アクセサリ, 取り付けフット
注文番号	1723660000
種別	MOFU 15/35 ZDUB
GTIN (EAN)	4008190975531
数量	50 Stück

MOFU 15/35 ZDUB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	15 mm	奥行き (インチ)	0.591 inch
高さ	43 mm	高さ (インチ)	1.693 inch
幅	5 mm	幅 (インチ)	0.197 inch
正味重量	1.18 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	120 °C		

クランプ用コンダクタ (定格接続)

接続方向	上部	接続方式	耐張クランプ接続
------	----	------	----------

システム仕様

バージョン	マウントレール用	エンドカバープレートの要求	はい
レール	TS 35, TS 15		

全般

レール	TS 35, TS 15
-----	--------------

寸法

ピッチ (mm) (P)	18 mm	TS 15 オフセット	21 mm
TS 35 オフセット	2 mm		

材料データ

材質	Wemid	色	ダークベージュ
UL 94 可燃性等級	V-0		

追加の技術データ

取り付け方式	接続されている	固定形式	嵌合仕様
爆発試験バージョン	いいえ	開放側面	右

分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

ROHS	適合
------	----

作成日 2024/07/04 6:54:54 CEST

MOFU 15/35 ZDUB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
エンジニアリングデータ	CAD data – 26403_MOFU_15-35_ZDUB_DXF.dxf
	CAD data – STEP
エンジニアリングデータ	Zuken E3.S
ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format