

## FM 4.2/TS35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



取り付けフットは、DIN レール上で直接スナップできない  
コンポーネントの取り付けに使用されます。

## 一般注文データ

バージョン	取り付けレールの取り付けフット, 銀色, スチール、明色表面仕上, M 4, 幅: 14 mm
注文番号	<a href="#">1724580000</a>
種別	FM 4.2/TS35
GTIN (EAN)	4008190377717
数量	40 Stück

作成日 2024/11/05 21:21:59 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## FM 4.2/TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	7 mm	奥行き (インチ)	0.276 inch
高さ	50.2 mm	高さ (インチ)	1.976 inch
幅	14 mm	幅 (インチ)	0.551 inch
正味重量	4.5 g		

## システム仕様

バージョン	マウントレール用	レール	TS 35
-------	----------	-----	-------

## 全般

レール	TS 35	表面仕上	ニッケルメッキ
-----	-------	------	---------

## 寸法

内付スレッド	M 4	ピッチ (mm) (P)	14 mm
固定寸法	4.2 mm		

## 材料データ

材質	スチール、明色表面仕上	表面仕上	ニッケルメッキ
色	銀色		

## 追加の技術データ

固定形式	箆合仕様	爆発試験バージョン	いいえ
------	------	-----------	-----

## 分類

ETIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625
ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ECLASS 9.0	27-18-28-07	ECLASS 9.1	23-15-90-90
ECLASS 10.0	27-18-28-07	ECLASS 11.0	27-18-28-07
ECLASS 12.0	27-18-28-07	ECLASS 13.0	27-18-28-07
ECLASS 14.0	27-18-28-07		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	

作成日 2024/11/05 21:21:59 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

**FM 4.2/TS35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

