

TMC 9/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラーの導体およびケーブルマーカの製品ラインナップは、さまざまなアプリケーションに対応するソリューションをユーザーに提供します。適用範囲は、細径導体から大径ケーブルまで対応しています。一連の製品には、個別タグ付属組み合わせシステム、透明スリーブ、縮み込みスリーブ、マーカなどがあり、ケーブルストラップで固定できます。

一般注文データ

バージョン	TM-I, ソケット, PVC, 色: 透明, 導体外径: 10 - 317 mm
注文番号	1724790000
種別	TMC 9/20
GTIN (EAN)	4008190373238
数量	250 Stück

作成日 2024/07/30 14:00:05 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

TMC 9/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	20 mm	高さ (インチ)	0.787 inch
正味重量	0.667 g		

温度

動作温度範囲	-40...80 °C
--------	-------------

一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	ハロゲン	いいえ
動作温度範囲	-40...80 °C	動作温度範囲、最大	80 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	推奨業種	輸送, 機械
材質	PVC	色	透明

導体およびケーブルマーカー

ハロゲン	いいえ	導体外径	10 - 317 mm
導体外径、最大	317 mm	導体外径、最小	10 mm
導体断面、最大	150 mm ²	導体断面、最小	16 mm ²
接続配線の断面	16 - 150 mm ²		

分類

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format