

## DFFC .5-1.0 ZRV1.5 BAND

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

## 一般注文データ

バージョン	クリンプ接点 (端子)
注文番号	<a href="#">1730290000</a>
種別	DFFC .5-1.0 ZRV1.5 BAND
GTIN (EAN)	4008190386733
数量	6,500 Stück

作成日 2024/08/27 20:27:06 CEST

## DFFC .5-1.0 ZRV1.5 BAND

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量	0.468 g
------	---------

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	動作温度	130 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	120 °C

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

接続方式	クリンプコンタクト
------	-----------

## 材料データ

材質	Wemid	UL 94 可燃性等級	V-0
----	-------	-------------	-----

## 分類

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9.1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04
ECLASS 12.0	27-44-02-04	ECLASS 13.0	27-44-02-04
ECLASS 14.0	27-44-02-04		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>