

## ZQV 6/32 GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



プラグイン渡し配線は、簡単な操作と迅速な設置を特長とします。これにより、ネジ接続ソリューションと比較して、設置中の時間を大幅に節約できます。

## 一般注文データ

バージョン	アクセサリ, 短絡接続, 41 A
注文番号	<a href="#">1733640000</a>
種別	ZQV 6/32 GE
GTIN (EAN)	4008190994334
数量	10 Stück

## ZQV 6/32 GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	33.96 mm	奥行き (インチ)	1.337 inch
高さ	257.3 mm	高さ (インチ)	10.13 inch
幅	3.1 mm	幅 (インチ)	0.122 inch
正味重量	45.6 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-60
連続動作温度、最大	130		

## システム仕様

バージョン	端子用
-------	-----

## 全般

極数	32	設置アドバイス	直接実装
----	----	---------	------

## 寸法

ピッチ (mm) (P)	8.1 mm
--------------	--------

## 材料データ

材質	Wemid	色	黄色
UL 94 可燃性等級	V-0		

## 渡り配線コネクタ

交差接続端子数	32	定格電流、2極	41 A
定格電流、多極	41 A	種別	渡り配線コネクタ

## 評価データ

定格電流	41 A
------	------

## 追加の技術データ

固定形式	接続されている	設置アドバイス	直接実装
------	---------	---------	------

## 分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

作成日 2024/07/07 0:31:13 CEST

## ZQV 6/32 GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 重要なメモ

製品情報	安定性および温度の理由により、接点要素の 60 % を取り除くことしかできません。渡り配線コネクタを使用すると、定格電圧が 400 V に低下します。ブランクカットエッジとの断路渡り配線を使用する場合、電圧は 25 V に低下します。
------	---

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – 26925_ZQV_6-32_GE_DXF.dxf</a> <a href="#">CAD data – STEP</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">Zuken E3.S</a>
ユーザ文書	<a href="#">Operating instructions_ZDU1.5-ZDU35_ZQV.pdf</a> <a href="#">Storage Conditions Terminal Blocks</a> <a href="#">User Manual ZQV 2.5</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	