

GWDR M40-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン	GWDR NP (平形ガスケット - ネオプレン) , シールリングリング, M 40, ネオプレン
注文番号	1736270000
種別	GWDR M40-NP
GTIN (EAN)	4008190956066
数量	20 Stück

作成日 2024/08/27 23:02:37 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

GWDR M40-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	1.5 mm	高さ (インチ)	0.059 inch
正味重量	2.3 g		

温度

動作温度	-40 °C... 100 °C
------	------------------

一般的情報

ケーブルグランド	M 40	シリコーン	いいえ
シーリング	ネオプレン	シーリングの直径	52 mm
スレッドピッチ	1.5 mm	ハロゲン	はい
内付スレッド	M 40	内径 D2	40 mm
動作温度範囲、最大	100 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
厚さ	1.5 mm	外付スレッド	M 40
外径	52 mm	材質	ネオプレン
配線数	1		

分類

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ECLASS 9.0	27-43-03-19	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-43-03-19	ECLASS 11.0	27-43-03-19
ECLASS 12.0	27-43-03-19	ECLASS 13.0	27-43-03-19
ECLASS 14.0	27-43-03-19		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

GWDR M40-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

図面

