

## GWDR M63-NP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

バージョン	GWDR NP (平形ガスケット - ネオプレン), シールリングリング, M 63, ネオプレン
注文番号	<a href="#">1736290000</a>
種別	GWDR M63-NP
GTIN (EAN)	4008190956080
数量	10 Stück

作成日 2024/07/24 13:49:15 CEST

## GWDR M63-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

高さ	2 mm	高さ (インチ)	0.079 inch
正味重量	4.8 g		

## 温度

動作温度	-40 °C... 100 °C
------	------------------

## 一般的情報

ケーブルグランド	M 63	シリコン	いいえ
シーリング	ネオブレン	シーリングの直径	77 mm
スレッドピッチ	1.5 mm	ハロゲン	はい
内付スレッド	M 63	内径 D2	63 mm
動作温度範囲、最大	100 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
厚さ	2 mm	外付スレッド	M 63
外径	77 mm	材質	ネオブレン
配線数	1		

## 分類

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ECLASS 9.0	27-43-03-19	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-43-03-19	ECLASS 11.0	27-43-03-19
ECLASS 12.0	27-43-03-19	ECLASS 13.0	27-43-03-19

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	

**GWDR M63-NP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

