

SZS M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン	SZS (鋸歯状座金), 歯付きワッシャー保持, M 32, ステンレススチール 1.4404 (316L)
注文番号	1736330000
種別	SZS M32
GTIN (EAN)	4008190963538
数量	10 Stück
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2024-08-31

作成日 2024/08/27 20:00:11 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SZS M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	4.5 mm	高さ (インチ)	0.177 inch
正味重量	10.6 g		

一般的情報

ケーブルグランド	測定基準	スレッドピッチ	1.5 mm
ハロゲン	ハロゲンフリー	内付スレッド	M 32
内径 D2	33 mm	厚さ	1.5 mm
外付スレッド	M 32	外径	48 mm
材質	ステンレススチール 1.4404 (316L)		

分類

ETIM 6.0	EC002345	ETIM 7.0	EC002345
ETIM 8.0	EC002345	ETIM 9.0	EC002345
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07
ECLASS 14.0	27-14-08-07		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

SZS M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

