

EA-RING MS/M 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグラウンドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン	EA (接地リング), 接地リング, その他, M 16, 真鍮、ニッケルメッキ
注文番号	1736480000
種別	EA-RING MS/M 16
GTIN (EAN)	4008190963576
数量	20 Stück

作成日 2024/07/04 9:24:32 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

EA-RING MS/M 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	48.75 mm	高さ (インチ)	1.919 inch
長さ	48.75 mm	長さ (インチ)	1.919 inch
正味重量	7.05 g		

一般的情報

ギャップ、内部寸法 B	30 mm	ケーブルグラント	M 16
内径 D2	6.75 mm	厚さ	1.5 mm
外付スレッド	M 16	外径	24.5 mm
幅、外側の寸法 C	13 mm	材質	真鍮、ニッケルメッキ

証明書番号ケーブルグラント

識別	Ex e II, II 2 GD, EEx d II
----	----------------------------

分類

ETIM 6.0	EC002317	ETIM 7.0	EC002317
ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

EA-RING MS/M 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

