

## SKMU M63 K SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリーで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

バージョン	SKMU PA (プラスチック製ロックナット), ロックナット, M 63, 8 mm, ポリアミド6 (PA6-GF30))
注文番号	<a href="#">1736980000</a>
種別	SKMU M63 K SW
GTIN (EAN)	4008 190956455
数量	5 Stück

作成日 2024/07/29 13:33:34 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## SKMU M63 K SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

高さ	8 mm	高さ (インチ)	0.315 inch
正味重量	17.4 g		

## 温度

動作温度	-40 °C...100 °C
------	-----------------

## 一般的情報

AF サイズ 1	75 mm	UL 94 可燃性等級	HB
ねじ山長さ	8 mm	ケーブルグランド	M 63
シリコーン	いいえ	スレッドピッチ	1.5 mm
ハロゲン	いいえ	内付スレッド	M 63
動作温度範囲、最大	100 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
厚さ	8 mm	外付スレッド	M 63
外径	116.55 mm	材質	ポリアミド6 (PA6 - GF30))

## 分類

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

認可



ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	

**SKMU M63 K SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

