

## ZQV 16/2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



プラグイン渡し配線は、簡単な操作と迅速な設置を特長とします。これにより、ネジ接続ソリューションと比較して、設置中の時間を大幅に節約できます。

## 一般注文データ

バージョン	アクセサリ, 短絡接続, 76 A
注文番号	<a href="#">1739690000</a>
種別	ZQV 16/2
GTIN (EAN)	4008190957148
数量	25 Stück

## ZQV 16/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	35.1 mm	奥行き (インチ)	1.382 inch
高さ	20.6 mm	高さ (インチ)	0.811 inch
幅	5.2 mm	幅 (インチ)	0.205 inch
正味重量	9.9 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-60
連続動作温度、最大	130		

## システム仕様

バージョン	端子用
-------	-----

## 全般

極数	2
----	---

## 寸法

ピッチ (mm) (P)	12 mm
--------------	-------

## 材料データ

材質	Wemid	色	黄色
UL 94 可燃性等級	V-0		

## 渡り配線コネクタ

交差接続端子数	2	定格電流、2極	76 A
定格電流、多極	76 A	種別	渡り配線コネクタ

## 評価データ

定格電流	76 A
------	------

## 追加の技術データ

固定形式	接続されている	爆発試験バージョン	はい
------	---------	-----------	----

## 分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

作成日 2024/07/29 15:11:26 CEST

## ZQV 16/2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS

適合

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">Zuken E3.S</a>
ユーザ文書	<a href="#">Operating instructions_ZDU1.5-ZDU35_ZQV.pdf</a> <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	