

SYMBOL-P. 25X25X25 B/DR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似

Symbol Pack は、有孔シートに雷標識が印刷された袋です。電気システムのラベリングに関する現場ソリューションは、アルキルアルコールやベンゼン類に対して高い耐性を備えています。

一般注文データ

バージョン	デバイスマーカー, デバイスマーカー, 25 x 25 mm, 黄色
注文番号	1741090000
種別	SYMBOL-P. 25X25X25 B/DR
GTIN (EAN)	4008190964313
数量	120 Stück

作成日 2024/10/03 23:48:14 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SYMBOL-P. 25X25X25 B/DR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	0.08 mm	奥行き (インチ)	0.003 inch
高さ	25 mm	高さ (インチ)	0.984 inch
幅	25 mm	幅 (インチ)	0.984 inch
正味重量	0.283 g		

温度

動作温度範囲	-45...80 °C
--------	-------------

一般データ

アークごとの数	12	
バージョン	自己接着型	
パッケージ単位当たりマーカー数	組み合わせごとのマーカー数	12
	パッケージ単位当たりマーカー数	10
	供給フォーム	ラベル・シート
パッケージ単位当たりマーカー数	120	
動作温度範囲	-45...80 °C	
動作温度範囲、最大	80 °C	
動作温度範囲、最小	-45 °C	
印刷	三角形内の電光	
印刷文字	文字の混在	
印刷色	黒色	
幅	25 mm	
抵抗コード準拠の素材色	4	
接着剤	永久アクリル共重合体	
材質	アクリル被覆繊維ウエビング	
組み合わせごとのマーカー数	1 ラベル・シート = 12 デバイスマーカー	
色	黄色	

分類

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04
ECLASS 14.0	27-28-11-04		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--

作成日 2024/10/03 23:48:14 CEST