

KLBUE 4-13.5 CPF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



特別な取り付けフットのおかげで、品揃えには、C プロファイルに取り付け可能なシールドターミナルブラケットも含まれています。シールドは、取り付けフットを介してシールドターミナルブラケットからC プロファイルに向けられ、PE (接地) に方向づけられます。

一般注文データ

バージョン	クランピングヨーク, クランピングヨーク, スチール
注文番号	1752691001
種別	KLBUE 4-13.5 CPF
GTIN (EAN)	4032248044429
数量	10 Stück

作成日 2024/08/27 20:07:54 CEST

KLBUE 4-13.5 CPF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	31.5 mm	奥行き (インチ)	1.24 inch
高さ	22 mm	高さ (インチ)	0.866 inch
幅	20.5 mm	幅 (インチ)	0.807 inch
取付寸法 - 幅	19 mm	正味重量	23.1 g

温度

保管温度	-25 °C...55 °C
------	----------------

クランプ用コンダクタ (定格接続)

ケーブル直径、最大	13.5 mm	ケーブル直径、最小	4 mm
-----------	---------	-----------	------

システム仕様

バージョン	シールド接続用	レール	TS 27
-------	---------	-----	-------

全般

レール	TS 27	設置アドバイス	直接実装
-----	-------	---------	------

寸法

ピッチ (mm) (P)	20 mm
--------------	-------

材料データ

材質	スチール	色	グレー
----	------	---	-----

追加の技術データ

固定形式	ねじ込み	爆発試験バージョン	はい
設置アドバイス	直接実装		

分類

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ECLASS 9.0	27-14-11-50	ECLASS 9.1	27-14-11-50
ECLASS 10.0	27-14-11-50	ECLASS 11.0	27-14-11-50
ECLASS 12.0	27-14-11-50	ECLASS 13.0	27-25-01-20
ECLASS 14.0	27-25-01-20		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

作成日 2024/08/27 20:07:54 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

KLBUE 4-13.5 CPF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

KLBUE 4-13.5 CPF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

スチール



スチール製 DIN レールは、市場で最も広く普及しています。金属製 DIN レールの中では、ステンレススチールと同様に、最も低い短絡保護を有します。

一般注文データ

種別	TS 27X12.5M/ST/F.ZN	バージョン
注文番号	1802690000	端子レール, レール, DIN EN 60715, スチール
GTIN (EAN)	4032248257201	
数量	2 m	