

## KLBUE 10-20 CPF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



特別な取り付けフットのおかげで、品揃えには、C プロファイルに取り付け可能なシールドターミナルブラケットも含まれています。シールドは、取り付けフットを介してシールドターミナルブラケットからC プロファイルに向けられ、PE (接地) に方向づけられます。

## 一般注文データ

バージョン	クランピングヨーク, クランピングヨーク, スチール
注文番号	<a href="#">1752701001</a>
種別	KLBUE 10-20 CPF
GTIN (EAN)	4032248044436
数量	10 Stück

作成日 2024/10/04 1:06:15 CEST

## KLBUE 10-20 CPF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	39.5 mm	奥行き (インチ)	1.555 inch
高さ	26 mm	高さ (インチ)	1.024 inch
幅	24 mm	幅 (インチ)	0.945 inch
取付寸法 - 幅	22.5 mm	正味重量	36.048 g

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C
------	----------------

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

ケーブル直径、最大	20 mm	ケーブル直径、最小	10 mm
-----------	-------	-----------	-------

## システム仕様

バージョン	シールド接続用	レール	TS 27
-------	---------	-----	-------

## 全般

レール	TS 27	設置アドバイス	直接実装, バスバー
-----	-------	---------	------------

## 寸法

ピッチ (mm) (P)	30 mm
--------------	-------

## 材料データ

材質	スチール	色	グレー
----	------	---	-----

## 追加の技術データ

固定形式	ねじ込み	爆発試験バージョン	はい
設置アドバイス	直接実装, バスバー		

## 分類

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ECLASS 9.0	27-14-11-50	ECLASS 9.1	27-14-11-50
ECLASS 10.0	27-14-11-50	ECLASS 11.0	27-14-11-50
ECLASS 12.0	27-14-11-50	ECLASS 13.0	27-25-01-20
ECLASS 14.0	27-25-01-20		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

作成日 2024/10/04 1:06:15 CEST

## KLBUE 10-20 CPF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">Beipackzettel_KLBUE.pdf</a> <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローチャー	

## KLBUE 10-20 CPF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## スチール



スチール製 DIN レールは、市場で最も広く普及しています。金属製 DIN レールの中では、ステンレススチールと同様に、最も低い短絡保護を有します。

## 一般注文データ

種別	TS 27X12.5M/ST/F.ZN	バージョン
注文番号	<a href="#">1802690000</a>	端子レール, 端子レール, スチール, 亜鉛めっき, 幅: 2000 mm, 高さ: 27
GTIN (EAN)	4032248257201	mm, 深さ: 12.5 mm, スリット幅: 9.00 mm, スリット長: 9.00 mm
数量	2 m	