

KLBUE 15-32 CPF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



特別な取り付けフットのおかげで、品揃えには、C プロファイルに取り付け可能なシールドターミナルブラケットも含まれています。シールドは、取り付けフットを介してシールドターミナルブラケットからC プロファイルに向けられ、PE (接地) に方向づけられます。

一般注文データ

バージョン	クランピングヨーク, クランピングヨーク, スチール
注文番号	1752711001
種別	KLBUE 15-32 CPF
GTIN (EAN)	4032248044443
数量	10 Stück

作成日 2024/11/05 21:37:24 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

KLBUE 15-32 CPF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	64 mm	奥行き (インチ)	2.52 inch
高さ	32 mm	高さ (インチ)	1.26 inch
幅	33.5 mm	幅 (インチ)	1.319 inch
正味重量	84.5 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C
------	----------------

クランプ用コンダクタ (定格接続)

ケーブル直径、最大	32 mm	ケーブル直径、最小	15 mm
-----------	-------	-----------	-------

システム仕様

バージョン	シールド接続用	レール	TS 27
-------	---------	-----	-------

全般

レール	TS 27	設置アドバイス	直接実装
-----	-------	---------	------

寸法

ピッチ (mm) (P)	36 mm
--------------	-------

材料データ

材質	スチール	色	グレー
----	------	---	-----

追加の技術データ

固定形式	ねじ込み	爆発試験バージョン	はい
設置アドバイス	直接実装		

分類

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ECLASS 9.0	27-14-11-50	ECLASS 9.1	27-14-11-50
ECLASS 10.0	27-14-11-50	ECLASS 11.0	27-14-11-50
ECLASS 12.0	27-14-11-50	ECLASS 13.0	27-25-01-20
ECLASS 14.0	27-25-01-20		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

承認

ROHS	適合
------	----

作成日 2024/11/05 21:37:24 CET

KLBUE 15-32 CPF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

KLBUE 15-32 CPF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

スチール



スチール製 DIN レールは、市場で最も広く普及しています。金属製 DIN レールの中では、ステンレススチールと同様に、最も低い短絡保護を有します。

一般注文データ

種別 TS 27X12.5M/ST/F.ZN

注文番号 [1802690000](#)

GTIN (EAN) 4032248257201

数量 2 m

バージョン

端子レール, 端子レール, スチール, 亜鉛めっき, 幅: 2000 mm, 高さ: 27 mm, 深さ: 12.5 mm, スリット幅: 9.00 mm, スリット長: 9.00 mm