

## BS 35/WSH 2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

## 一般注文データ

バージョン	アクセサリ, 固定セット, スチール
注文番号	<a href="#">1760720000</a>
種別	BS 35/WSH 2
GTIN (EAN)	4008190068714
数量	10 Stück

作成日 2024/07/04 9:25:06 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## BS 35/WSH 2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	37 mm	奥行き (インチ)	1.457 inch
高さ	52 mm	高さ (インチ)	2.047 inch
幅	13 mm	幅 (インチ)	0.512 inch
直径	3 mm	正味重量	30.8 g

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C
------	----------------

## システム仕様

バージョン	取付けフット	レール	TS 35
-------	--------	-----	-------

## 全般

レール	TS 35	設置アドバース	直接実装
-----	-------	---------	------

## 寸法

直径	3 mm	TS 35 オフセット	26 mm
----	------	-------------	-------

## 材料データ

材質	スチール	色	グレー
----	------	---	-----

## 追加の技術データ

インターロック	ねじ固定用	固定形式	ねじ込み
爆発試験バージョン	いいえ	設置アドバース	直接実装

## 分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">Zuken E3.S</a>
ユーザ文書	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	

作成日 2024/07/04 9:25:06 CEST