

## CLI T 3-15

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似

CLI T スリーブは、二次元断面 75 mm<sup>2</sup> の導体およびケーブルのマーキング対応の高品質の透明スリーブです。CLI T スリーブは 4 種の長さで使用できるので、長い文字列でのラベリングが可能です。透明スリーブは、差し込み板を外部の影響から最適に保護します。差し込み板として、MultiCard および MultiMark 品揃えの TM-I マーカーが適しています。

- スリーブごとの広幅の断面積範囲
- 特別で細線仕様の高い以下プロファイルにより、幅広いアプリケーションプログラムを確保
- 導体接続前あるいは接続後に、TM-I タグをスリーブポケットに簡単に挿入
- 5 種の長さで利用可能
- P-Ink または STI ペンでのラベリングには不適合

## 一般注文データ

バージョン	CableLine, ソケット x 5 mm, PVC, 色: 透明, 導体外径: 8 - 16 mm
注文番号	<a href="#">1764280000</a>
種別	CLI T 3-15
GTIN (EAN)	4032248053346
数量	100 Stück

## CLI T 3-15

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	19 mm	奥行き (インチ)	0.748 inch
高さ	15 mm	高さ (インチ)	0.591 inch
幅	5 mm	幅 (インチ)	0.197 inch
正味重量	1.02 g		

## 温度

動作温度範囲	-30...80 °C
--------	-------------

## 一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	ハロゲン	はい
動作温度範囲	-30...80 °C	動作温度範囲、最大	80 °C
動作温度範囲、最小	-30 °C	印刷種別	ニュートラル
幅	5 mm	推奨業種	輸送, 機械
材質	PVC	色	透明

## 導体およびケーブルマーカー

ハロゲン	はい	導体外径	8 - 16 mm
導体外径、最大	16 mm	導体外径、最小	8 mm
導体断面、最大	75 mm <sup>2</sup>	導体断面、最小	25 mm <sup>2</sup>
接続配線の断面	25 - 75 mm <sup>2</sup>		

## 分類

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02
ECLASS 14.0	27-28-11-02		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

製品変更通知	<a href="#">PCN Transparent Sleeves_DE</a> <a href="#">PCN Transparent Sleeves_EN</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>