

VG M40 - K 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

バージョン	VG K (標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5パール (30分), ポリアミド6
注文番号	1772330000
種別	VG M40 - K 68
GTIN (EAN)	4032248129997
数量	10 Stück

作成日 2024/10/02 7:29:31 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

VG M40 - K 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	51.5 mm	高さ (インチ)	2.028 inch
長さ	69.5 mm	長さ (インチ)	2.736 inch
正味重量	76 g		

温度

動作温度	-40 °C...100 °C
------	-----------------

一般的情報

AF サイズ	53 mm	AF サイズ 1	53 mm
GWDR の保護度合い	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 パール (30分)	UL 94 可燃性等級	V-2
ねじ山長さ	18 mm	アダプター接続用トルク、最大	5.5 Nm
アダプター接続用トルク、最小	4.5 Nm	キャップナットのトルク、最小	19.5 Nm
ケーブルグランド	測定基準	シリコン	いいえ
シールインサート	CR	スレッドピッチ	1.5 mm
ハロゲン	はい	ロックナットのトルク、最小	4.5 Nm
ロックナット最大トルク	5.5 Nm	保護度合い	IP67, IP68 - 5パール (30 分)
保護等級 (UL)	Type 4X	動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	外付スレッド	M 40
外側ケーブル直径、最大	32 mm	外側ケーブル直径、最小	22 mm
材質	ポリアミド6	標準	EN/IEC 62444
締付けトルク	5 Nm	袋ナット最大トルク	20.5 Nm

証明書番号ケーブルグランド

承認条件	DNV, UL, cULus	証明書番号、ケーブルグランド (UL)	E-199260 - BM 18
証明書番号、ケーブルグランド (cULus)	E-199260 - BM 18		

分類

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01
ECLASS 14.0	27-14-08-01		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

認可



ROHS 適合

作成日 2024/10/02 7:29:31 CEST

VG M40 - K 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	EU Declaration of Conformity - Standard plastic cable gland made from Polyamide 6 - DE PS2480 210608 002ISS00
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

VG M40 - K 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

プラスチックロックナット、グレー



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	SKMU M40 - K GR	バージョン
注文番号	1772490000	SKMU PA (プラスチック製ロックナット), ロックナット, M 40, 7
GTIN (EAN)	4032248130238	mm, ポリアミド6 (PA6 - GF30))
数量	50 Stück	

ポリエチレン製フラットガスケット - GWDR PO



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	GWDR M40-PO	バージョン
注文番号	1777970000	GWDR PO (平形ガスケット - ポリエチレン), シーリングリング, M
GTIN (EAN)	4032248158232	40, ポリエチレン
数量	50 Stück	

VG M40 - K 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ネオプレン製フラットガスケット - GWDR NP



幅広い用途に対応するケーブルグラントに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	GWDR M40-NP	バージョン
注文番号	1736270000	GWDR NP (平形ガスケット - ネオプレン), シーリングリング, M
GTIN (EAN)	4008190956066	40, ネオプレン
数量	20 Stück	