

SKMU M12 MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, M 12, 2.8 mm, 真鍮、ニッケルメッキ |
| 注文番号 | 1772360000 |
| 種別 | SKMU M12 MS |
| GTIN (EAN) | 4032248130108 |
| 数量 | 100 Stück |

作成日 2024/08/27 20:05:50 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SKMU M12 MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|--------|----------|-----------|
| 高さ | 2.8 mm | 高さ (インチ) | 0.11 inch |
| 正味重量 | 1.1 g | | |

一般的情報

| | | | |
|----------|----------|---------|------------|
| AF サイズ 1 | 15 mm | ねじ山長さ | 2.8 mm |
| ケーブルグランド | M 12 | スレッドピッチ | 1.5 mm |
| ハロゲン | いいえ | 内付スレッド | M 12 x 1.5 |
| 厚さ | 2.8 mm | 外付スレッド | M 12 |
| 外径 | 16.17 mm | 材質 | 真鍮、ニッケルメッキ |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000940 | ETIM 7.0 | EC000940 |
| ETIM 8.0 | EC000940 | ETIM 9.0 | EC000940 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-44-24 | ECLASS 9.1 | 27-14-44-24 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-24 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-24 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-05 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c |

承認

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

ダウンロード

| | |
|-------------|--|
| エンジニアリングデータ | CAD data – STEP |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |
| ブローシャー | |