

## SKMU EMV M20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

バージョン	SKMU MS EMV (真鍮製ロックナット - EMC), ロックナット, M 20, 3.6 mm, 真鍮、ニッケルメッキ
注文番号	<a href="#">1777630000</a>
種別	SKMU EMV M20
GTIN (EAN)	4032248157907
数量	100 Stück

作成日 2024/07/29 13:12:58 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## SKMU EMV M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

高さ	4.7 mm	高さ (インチ)	0.185 inch
正味重量	5.8 g		

## 一般的情報

AF サイズ 1	24 mm	ねじ山長さ	3.6 mm
ケーブルグラウンド	M 20	スレッドピッチ	1.5 mm
ハロゲン	いいえ	内付スレッド	M 20
外付スレッド	M 20	外径	26.56 mm
材質	真鍮、ニッケルメッキ		

## 分類

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	

**SKMU EMV M20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

