

## SKMU EMV M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリーで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

バージョン	SKMU MS EMV (真鍮製ロックナット - EMC), ロックナット, M 40, 4.6 mm, 真鍮、ニッケルメッキ
注文番号	<a href="#">1777660000</a>
種別	SKMU EMV M40
GTIN (EAN)	4032248157938
数量	10 Stück

作成日 2024/09/04 4:00:12 CEST

カタログステータス 31.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## SKMU EMV M40

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

高さ	6.5 mm	高さ (インチ)	0.256 inch
正味重量	27.8 g		

## 一般的情報

AF サイズ 1	46 mm	ねじ山長さ	4.6 mm
ケーブルグランド	M 40	スレッドピッチ	1.5 mm
ハロゲン	いいえ	内付スレッド	M 40
外付スレッド	M 40	外径	50.8 mm
材質	真鍮、ニッケルメッキ		

## 分類

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05
ECLASS 14.0	27-14-08-05		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローチャー	

SKMU EMV M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

