

SKMU EMV M63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン	SKMU MS EMV (真鍮製ロックナット - EMC), ロックナット, M 63, 6.6 mm, 真鍮、ニッケルメッキ
注文番号	1777680000
種別	SKMU EMV M63
GTIN (EAN)	4032248157952
数量	10 Stück

作成日 2024/11/10 22:07:43 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SKMU EMV M63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	6 mm	高さ (インチ)	0.236 inch
正味重量	58 g		

一般的情報

AF サイズ 1	70 mm	ねじ山長さ	6.6 mm
ケーブルグラウンド	M 63	スレッドピッチ	1.5 mm
ハロゲン	いいえ	内付スレッド	M 63
外付スレッド	M 63	外径	80.85 mm
材質	真鍮、ニッケルメッキ		

分類

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05
ECLASS 14.0	27-14-08-05		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

SKMU EMV M63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

